

Garant

**Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný šesťhran metrický \varnothing d = 12 mm, TiN,
Šesťhran: 14mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	293043 14
GTIN	4045197946584
Trieda položky	29L

Popis**Prevedenie:**

S povrchovou úpravou TiN.

Použitie:

Na výrobu profilov **v jednom pracovnom kroku.**

Vhodné pre:

Držiak pre profilový trň č. 293020 – 293079.

Upozornenie:

- **Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.**
- **Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.**

Technický opis

Rozmer cez steny	14 mm
L	20 mm
Rezný materiál	HSS
Tolerancia	0,16 až 0,19 mm

Profil	Šestšhran
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
Povrchová úprava	TiN
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov