

Garant

Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný šesťhran metrický $\varnothing d = 12 \text{ mm}$, TiN,
Šesťhran: 2mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	293043 2
GTIN	4045197946447
Trieda položky	29L

Popis**Prevedenie:**

S povrchovou úpravou TiN.

Použitie:

Na výrobu profilov **v jednom pracovnom kroku.**

Vhodné pre:

Držiak pre profilový trň č. 293020 – 293079.

Upozornenie:

- **Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.**
- **Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.**

Technický opis

Rozmer cez steny	2 mm
L	3,5 mm
Rezný materiál	HSS
Tolerancia	0,05 až 0,07 mm

Profil	Šestšhran
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
Povrchová úprava	TiN
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov