Garant

Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný šesťhran metrický ⌀ d = 16 mm, TiN, Šesťhran: 14mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	293046 14
GTIN	4045197946713
Trieda položky	29L

Popis

Prevedenie:
S povrchovou úpravou TiN.
Použitie:
Na výrobu profilov **v jednom pracovnom kroku.**
Vhodné pre:
Držiak pre profilový tŕň č. 293020 – 293079.
Upozornenie:
· **Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.**
· **Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.**

Technický opis

Rozmer cez steny	14 mm
L	32 mm
Rezný materiál	HSS
Tolerancia	0,16 až 0,19 mm

Profil	Šesťhran
L_1	40 mm
∅ d	16 mm
Povrchová úprava	TiN
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov