

Garant

**Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný švorhan metrický \varnothing d = 12 mm, TiN,
Štvorhran: 2mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 293053 2 |
| GTIN | 4045197946959 |
| Trieda položky | 29L |

Popis**Prevedenie:**

S povrchovou úpravou TiN.

Použitie:

Na výrobu profilov **v jednom pracovnom kroku.**

Vhodné pre:

Držiak pre profilový trň č. 293020 – 293079.

Upozornenie:

- **Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.**
- **Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.**

Výroba štvorhranných profilov > 9 mm sa odporúča len pri materiáloch, ktoré sa ľahko obrábajú (vyšší úber materiálu).

Technický opis

| | |
|------------------|--------|
| L | 3,5 mm |
| Rozmer cez steny | 2 mm |

| | |
|------------------|---|
| Rezný materiál | HSS |
| Tolerancia | 0,05 až 0,07 mm |
| Profil | Štvorhran |
| L ₁ | 25 mm |
| Ø d | 12 mm |
| Povrchová úprava | TiN |
| Druh produktu | Drážkové nástroje a nástroje na obrábanie profilov |