

**Garant**

**Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný švorhan metrický  $\varnothing d = 12$  mm, TiN, Štvorhran: 10mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	293053 10
GTIN	4045197947055
Trieda položky	29L

**Popis****Prevedenie:**

S povrchovou úpravou TiN.

**Použitie:**

Na výrobu profilov **v jednom pracovnom kroku.**

**Vhodné pre:**

Držiak pre profilový trň č. 293020 – 293079.

**Upozornenie:**

- **Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.**
- **Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.**

Výroba štvorhranných profilov  $> 9$  mm sa odporúča len pri materiáloch, ktoré sa ľahko obrábajú (vyšší úber materiálu).

**Technický opis**

L	20 mm
Rozmer cez steny	10 mm

Rezný materiál	HSS
Tolerancia	0,15 až 0,18 mm
Profil	Štvorhran
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Povrchová úprava	TiN
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov