

Garant

Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný švorhan metrický $\varnothing d = 12 \text{ mm}$, TiN,
Štvorhran: 5mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	293053 5
GTIN	4045197947000
Trieda položky	29L

Popis**Prevedenie:**

S povrchovou úpravou TiN.

Použitie:

Na výrobu profilov **v jednom pracovnom kroku.**

Vhodné pre:

Držiak pre profilový trň č. 293020 – 293079.

Upozornenie:

- **Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.**
- **Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.**

Výroba štvorhranných profilov $> 9 \text{ mm}$ sa odporúča len pri materiáloch, ktoré sa ľahko obrábajú (vyšší úber materiálu).

Technický opis

L	8,5 mm
Rozmer cez steny	5 mm

Rezný materiál	HSS
Tolerancia	0,12 až 0,15 mm
Profil	Štvorhran
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
Povrchová úprava	TiN
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov