



## Upínacia svorka s excentrom, Závit M: M16



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370005 M16
GTIN	4046368503360
Trieda položky	37M

### Popis

#### Prevedenie:

- Nízke nároky na priestor, preto málo rušivých kontúr.
- Upínanie obrobkov akéhokoľvek tvaru.

Šesťhranný mosadzný kotúč s ocelovou excentrickou skrutkou.

#### Rozsah balenia:

Ocelová skrutka 1 ks, upínací kotúč 1 ks.

#### Upozornenie:

Úpinka M 10 vyžaduje šesťhranný uhlový skrutkovač s veľ. 7!

### Technický opis

maximálny ťahovací moment	88 Nm
Výška disku H	12,7 mm
Závit M	M16
Vnútorň šesťhranný disk SW <sub>1</sub>	12 mm
Dĺžka závit L	27 mm
Upínacia sila	27 kN
Dráha výstredníka S <sub>1</sub>	2,5 mm
Šesťhranný disk SW	30 mm
Rozmer A	15 mm

Druh produktu

Upínacia svorka s excentrom