

Garant**Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný Torx® Ø d = 12 mm, TiN, Profil Torx®: TX10mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	293063 TX10
GTIN	4045197947451
Trieda položky	29L

Popis

Prevedenie:

S povrchovou úpravou TiN.

Použitie:

Na výrobu profilov **v jednom pracovnom kroku.**

Vhodné pre:

Držiak pre profilový trň č. 293020 – 293079.

Upozornenie:

- **Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.**
- **Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.**

Technický opis

L	2 mm
Torx® Závrátov Vonkajší priemer	2,83 mm
Ø predvrtania	2,1 mm
Rezný materiál	HSS

Profil Torx®	TX10
Tolerancia	-0,005 až +0,01 mm
Profil	Torx®
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
Povrchová úprava	TiN
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov