

Garant

Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný Torx® Ø d = 8 mm, TiN, Profil Torx®: TX10mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 293060 TX10 |
| GTIN | 4045197947352 |
| Trieda položky | 29L |

Popis**Prevedenie:**

S povrchovou úpravou TiN.

Použitie:

Na výrobu profilov **v jednom pracovnom kroku.**

Vhodné pre:

Držiak pre profilový trň č. 293020 – 293079.

Upozornenie:

- **Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.**
- **Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.**

Technický opis

| | |
|---------------------------------|---------|
| L | 2 mm |
| Torx® Závrátov Vonkajší priemer | 2,83 mm |
| Ø predvrtania | 2,1 mm |
| Rezný materiál | HSS |

| | |
|------------------|---|
| Profil Torx® | TX10 |
| Tolerancia | -0,005 až +0,01 mm |
| Profil | Torx® |
| L ₁ | 18 mm |
| Ø d | 8 mm |
| Povrchová úprava | TiN |
| Druh produktu | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |