

HALDER**Strediaci upínací prvok s upínacími segmentmi, Typ: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370017 3
GTIN	4030618238744
Trieda položky	37K

Popis**Výhoda:**

- Presné samovystredenie s presnosťou $\pm 0,025$ mm.
- Upínacie prvky umožňujú súčiastky s neopracovaným alebo opracovaným povrchom silovo vycentrovať a stiahnuť na oporné body.
- Veľké rozsahy nastavenia s nízkou celkovou výškou.
- Možnosť priskrutkovania zhora a zdola.

Použitie:

Na vystredenie a upnutie súčiastok s upínacím otvorom.

Materiál:

Základné teleso z nástrojovej ocele, kalenej, brunovanej. Upínacie prvky z nerezovej ocele 1.4112, kalenej a brúsenej.

Technický opis

$\varnothing d_4$	M6 mm
D_{max}	26,5 mm
Upínacia sila	5 kN
h_4	6 mm

h_2	15,1 mm
D_{\min}	22,5 mm
$d_3 f7$	20 mm
h_5	29,1 mm
Druh produktu	Upínací systém přípravku