

HALDER**Strediaci upínací prvok s upínacími segmentmi, Typ: 6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370017 6
GTIN	4030618238775
Trieda položky	37K

Popis**Výhoda:**

- Presné samovystredenie s presnosťou $\pm 0,025$ mm.
- Upínacie prvky umožňujú súčiastky s neopracovaným alebo opracovaným povrchom silovo vycentrovať a stiahnuť na oporné body.
- Veľké rozsahy nastavenia s nízkou celkovou výškou.
- Možnosť priskrutkovania zhora a zdola.

Použitie:

Na vystredenie a upnutie súčiastok s upínacím otvorom.

Materiál:

Základné teleso z nástrojovej ocele, kalenej, brunovanej. Upínacie prvky z nerezovej ocele 1.4112, kalenej a brúsenej.

Technický opis

h_2	18,1 mm
D_{max}	46,5 mm
h_4	7,5 mm
$\varnothing d_4$	M8 mm

Upínacia sila	6,5 kN
D_{\min}	38,5 mm
d_3 f7	30 mm
h_5	39 mm
Druh produktu	Upínací systém přípravku