

**HALDER****Upínacia čelusť s jednoduchým klinom rovná, Závit M: M12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370022 M12
GTIN	4030618237693
Trieda položky	37K

**Popis****Použitie:**

Otáčaním upínacej skrutky sa pohybujú obidve upínacie čeluste smerom von a tlačia obrobky proti pevnému dorazu.

**Materiál:**

Základné teleso z nástrojovej ocele, kalenej, lesklej. Upínacie čeluste z nerezovej ocele, kalenej, brunovanej a brúsenej.

**Upozornenie:**

Montáž do závitového otvoru alebo s maticou pre drážky T. Možnosť horizontálneho alebo vertikálneho viacnásobného upnutia.

**Technický opis**

Upínacia sila	30 kN
Závit M	M12
maximálny ťahovací moment	85 Nm
B <sub>1</sub>	41 mm
Dĺžka	42 - 49 mm

Výška H	26 mm
Druh produktu	Klinový upínač