

HALDER**Upínacia čelusť s jednoduchým klinom ryhovaná, Závit M: M12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370021 M12
GTIN	4030618237662
Trieda položky	37K

Popis**Použitie:**

Otáčaním upínacej skrutky sa pohybujú obidve upínacie čeluste smerom von a tlačia obrobky proti pevnému dorazu.

Materiál:

Základné teleso z nástrojovej ocele, kalenej, lesklej. Upínacie čeluste z nerezovej ocele, kalenej, brunovanej a brúsenej.

Upozornenie:

Montáž do závitového otvoru alebo s maticou pre drážky T. Možnosť horizontálneho alebo vertikálneho viacnásobného upnutia.

Technický opis

Dĺžka	42 - 49 mm
B ₁	41 mm
maximálny ťahovací moment	85 Nm
Závit M	M12
Upínacia sila	30 kN

Výška H	26 mm
Druh produktu	Klinový upínač