


**Garant****Otočný sústružnícky hrot pre vymeniteľnú vložku, Typ: VDI30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320617 VDI30
GTIN	4045197947925
Trieda položky	31Z

**Popis****Prevedenie:**

- Pružinové vyhotovenie na axiálne vyrovnanie dĺžky počas opracovania.
- Kompletne vytvrdené a vybrúsené. Bez údržby vďaka trvalému mazaniu.
- Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiaceho média.

**Popis:**

Strediaci hrot sa používa hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

**Použitie:**

Flexibilné použitie vďaka vymeniteľným vložkám. Univerzálne použitie na revolveroch a protivretenách v strojoch CNC.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Vymeniteľné vložky Č. 320625.

**Upozornenie:**

Výmena vložiek na plochách klúčov otáčaním v protismere.

**Technický opis**

maximálne otáčky	3000 min <sup>-1</sup>
pre hmotnosť obrobku	300 kg

vhodné pre farebný kód	K12
Ø d	30 mm
Radiálne hádzanie	0,01 mm
Dráha pružiny	3 mm
Ø stopky D <sub>1</sub>	12 mm
Celková dĺžka L	115 mm
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	60 mm
Ø puzdra D	44 mm
Upínač	VDI 30
Druh produktu	Strediaci hrot