


**Garant****Otočný sústružnícky hrot pre vymeniteľnú vložku, Typ: VDI40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320617 VDI40
GTIN	4045197947932
Trieda položky	31Z

**Popis****Prevedenie:**

- Pružinové vyhotovenie na axiálne vyrovnanie dĺžky počas opracovania.
- Kompletne vytvrdené a vybrúsené. Bez údržby vďaka trvalému mazaniu.
- Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiaceho média.

**Popis:**

Strediaci hrot sa používa hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

**Použitie:**

Flexibilné použitie vďaka vymeniteľným vložkám. Univerzálne použitie na revolveroch a protivretenách v strojoch CNC.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Vymeniteľné vložky Č. 320625.

**Upozornenie:**

Výmena vložiek na plochách klúčov otáčaním v protismere.

**Technický opis**

Ø stopky D <sub>1</sub>	12 mm
vhodné pre farebný kód	K12

Ø d	40 mm
pre hmotnosť obrobku	300 kg
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	60 mm
Celková dĺžka L	123 mm
maximálne otáčky	3000 min <sup>-1</sup>
Ø puzdra D	44 mm
Radiálne hádzanie	0,01 mm
Dráha pružiny	3 mm
Upínač	VDI 40
Druh produktu	Strediaci hrot