

**HALDER****Upínacia čelusť s jednoduchým klinom rovná, Závit M: M16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370022 M16
GTIN	4030618237709
Trieda položky	37K

**Popis****Použitie:**

Otáčaním upínacej skrutky sa pohybujú obidve upínacie čeluste smerom von a tlačia obrobky proti pevnému dorazu.

**Materiál:**

Základné teleso z nástrojovej ocele, kalenej, lesklej. Upínacie čeluste z nerezovej ocele, kalenej, brunovanej a brúsenej.

**Upozornenie:**

Montáž do závitového otvoru alebo s maticou pre drážky T. Možnosť horizontálneho alebo vertikálneho viacnásobného upnutia.

**Technický opis**

Závit M	M16
B <sub>1</sub>	56 mm
Dĺžka	57 - 64 mm
Upínacia sila	50 kN
maximálny ťahovací moment	210 Nm

Výška H	34 mm
Druh produktu	Klinový upínač