



## Súprava bitov TY<sup>®</sup>, 8-dielna, 1/4 palca C 6,3 29 mm, Počet dielov: 8



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	674161 8
GTIN	4010995421366
Trieda položky	63K

### Popis

#### Prevedenie:

29 mm dlhé bity TY<sup>®</sup> majú dlhšiu torznú zónu vďaka dodatočnej dĺžke 4 mm v porovnaní s 25 mm bitmi, čo vedie k dlhšej životnosti. Ideálne pre výkonné vrtačky a skrutkovače s príklepom. Uloženie v plastovom držiaku BitBuddy<sup>®</sup> umožňuje pohodlnú prácu jednou rukou s priamym vyberaním bitov z držiaka do skrutkovača.

#### Výhoda:

Farebné bity sa rýchlo a ľahko nájdu a vďaka farebnému plášťu sa dajú ľahko lokalizovať aj **v tme pomocou UV svetla.**

#### Obsah:

Bity, C 6,3, na vnútorné Torx<sup>®</sup>: 1 ks Veľ. TX10; TX15; TX25; TX30; TX40

2 ks Veľ. TX20

Spojovacia stopka: 1 ks

#### Upozornenie:

Vhodnú vreckovú UV lampu LED/UV nájdete pod č. 081518 UV-LED.

### Technický opis

Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX <sup>®</sup>
Dĺžka bitu	29 mm
Počet dielov	8
Druh produktu	Bitový nástroj

---

## Príslušenstvo

Vrecková lampa LED a UVs akumulátorom Typ UV-LED

081518 UV-LED