

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261354 12/07
GTIN	4045197948052
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	7 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	15,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Držiak ISO-kód	A12K SV95CR/L07
Odsadenie stredu L_3	9 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Výška upínania L_2	11 mm
Dĺžka hlavy L_1	28 mm
Šírka hrdla L_4	9 mm
Úžitková hĺbka T	6 mm
Ø stopky D_s	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200	659957 200