

**KÄRCHER****Priemyselný vysávač, Označenie výrobcu: IVR-L40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078522 IVR-L40
GTIN	4054278459684
Trieda položky	07D

**Popis****Prevedenie:**

Priemyselný vysávač vhodný na vysávanie a oddeľovanie **chladiacich kvapalín, mazacích emulzií, vody alebo oleja s pevnými časticami (napr. kovovými trieskami)**.

- **Kompaktná konštrukcia a robustný materiál pre najlepšie jazdné vlastnosti.**
- **Maximálna flexibilita používania a dlhá životnosť vďaka sieťovému káblu odolnému voči oleju.**
- **Sanie sa vykonáva prostredníctvom 360° otočnej hadicovej prípojky na sacej hlave.**

1-motorový priemyselný vysávač 1,2 kW, **40-litrová nádoba**.

**Rozsah balenia:**

S vyklápacím podvozkom a vyprázdňovacou hadicou s ukazovateľom stavu náplne. **Bez príslušenstva. Vhodné príslušenstvo nájdete pod číslom 078524, 078529 a 078533.**

**Upozornenie:**

Vyhotovenie so 100-litrovou nádobou z nehrdzavejúcej ocele nájdete pod číslom 078522 sk. IVR-L100DP v našom e-shope.

**Technický opis**

Dĺžka	711 mm
-------	--------

Objemový prietok vzduchu	59 l/s
Objem kontajnera	40 l
Pracovná hlučnosť	71 dB(A)
Šírka	523 mm
Označenie výrobcu	IVR-L 40/12-1
Prachová trieda - vysávač	L
Prachová trieda - vysávač	L
Menovitý rozmer prípojky	DN50 mm
Príkon	1200 W
Dĺžka kábla	6 m
Výška	960 mm
Hmotnosť	36 kg
Vákuum	230 mbar
Počet turbín	1
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Vysávač na mokré a suché vysávanie

## Príslušenstvo

Sada na vysávanie triesok a tekutín Menovitý rozmer prípojky DN40	078529 DN40
Kôš na triesky pre priemyselný vysávač Objem 20	078524 20
Redukčný adaptér Menovitý rozmer prípojky DN40	078533 DN40