

KÄRCHER**Vysokotlakový čistič bez ohrevu, Označenie výrobcu: HD615MPLUS****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078571 HD615MPLUS
GTIN	4054278359960
Trieda položky	07C

Popis**Prevedenie:**

Mobilný vysokotlakový čistič so striedavým motorom. Jednotka s **ovládaním tlakovým spínačom**, systémom proti pretáčaniu, vysokotlakovou hadicou otočnou pod tlakom a otočnou dýzou INOX. Robustné 3-piestové axiálne čerpadlo s mosadznou hlavou valca. Prívod vody z mosadze. Maximálna vstupná teplota 60 °C.

Vysokotlaková pištoľ **EASY!Force** využíva silu spätného rázu vysokotlakového prúdu, a tým znižuje silu držania používateľa. Poskytuje úplne nový pracovný komfort bez únavy. Vylepšený plne keramický ventil. Integrovaný systém pripojenia EASY!Lock. Umožňuje rýchle a jednoduché nastavenie príslušenstva (napr. dýz, oceľových rúrok) s jednotnými prípojkami.

· **3-piestové axiálne čerpadlo s piestami z ušľachtilej ocele.**

Rozsah balenia:

Vrátane 10 m vysokotlakovej hadice Premium, pištole EASY!Force s vložkou Softgrip, oceľového pracovného nadstavca INOX 840 mm, výkonnej trysky a frézy na špinu.

Technický opis

Hmotnosť	30 kg
Dopravovaný výkon	560 l/h

Sieťová poistka	16 A
Označenie výrobcu	HD 6/15 M Plus *EU
Príkonnosť	3100 W
Pracovný tlak	150 bar
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Druh produktu	Vysokotlakový čistič