

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/07mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261355 12/07
GTIN	4045197948090
Trieda položky	21T

## Technický opis

Veľkosť doštičiek	7 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	11 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	9 mm
Šírka hrdla L <sub>4</sub>	9 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	28 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	15,5 mm
Držiak ISO-kód	A12K SV95CR/L07
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Úžitková hĺbka T	6 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorňé chladenie	áno

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200	659957 200