

**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 10/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261307 10/07
GTIN	4045197948359
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Funkčná šírka L <sub>4</sub>	12 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	15 mm
Celková dĺžka L	70 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Držiak ISO-kód	SVLCR/L 1010E07
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Veľkosť stopky	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 200

659957 200