

Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 8/07mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261307 8/07
GTIN	4045197948342
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	15 mm
Celková dĺžka L	60 mm
Veľkosť stopky	8 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Veľkosť doštičiek	7 mm
Funkčná šírka L ₄	10 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Držiak ISO-kód	SVLCR/L 0808D07
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 200

659957 200