

Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 12/07mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261307 12/07
GTIN	4045197948366
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	18 mm
Držiak ISO-kód	SVLCR/L 1212F07
Veľkosť doštičiek	7 mm
Veľkosť stopky	12 mm
Celková dĺžka L	80 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Funkčná šírka L ₄	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 200

659957 200