

**Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 10/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261317 10/07
GTIN	4045197948380
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Veľkosť stopky	10 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Celková dĺžka L neutrálneho držiaka	150 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Veľkosť doštičiek	7 mm
Držiak ISO-kód	SVVCN 1010M07
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub> neutrálneho držiaka	15 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub> neutrálneho držiaka	5 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	72,5 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

---

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200

659957 200