

Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 12/07mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 261317 12/07 |
| GTIN | 4045197948373 |
| Trieda položky | 21T |

Technický opis

| | |
|--|---------------------------------|
| vhodná otočná rezná platnička | VC.. 0702.. |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 27 |
| Držiak ISO-kód | SVVCN 1212M07 |
| Dĺžka výčnelku L ₁ neutrálny držiak | 18 mm |
| Funkčná šírka L ₄ neutrálny držiak | 6 mm |
| Celková dĺžka L neutrálny držiak | 150 mm |
| Veľkosť stopky | 12 mm |
| Veľkosť doštičiek | 7 mm |
| Norma | Výrobná norma |
| Druh použitia | neutrálna |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Uhol nastavenia k | 72,5 Stupeň |
| Použitie | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie |
| Použitie | Čelné sústruženie |
| Použitie | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak |

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200

659957 200