

Garant**CNMM 160624, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250462 HB7010-1
GTIN	4045197948434
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	SR
Typ	HB7010-1
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	2 - 10 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	2,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 375 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 160624

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie