

**Garant****CNMM 160624, Typ: HB7035-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250462 HB7035-1
GTIN	4045197948458
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Typ	HB7035-1
Hĺbka rezu $a_p$	2 - 10 mm
Posuv $f$	0,4 - 1,2 mm/ot,
Lamač triesok	SR
Uhlový Polomer	2,4 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 260 m/min
Hlavné použitie	P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 160624

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie