

**Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 8/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261317 8/07
GTIN	4045197948403
Trieda položky	21T

**Technický opis**

vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Veľkosť doštičiek	7 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Veľkosť stopky	8 mm
Celková dĺžka L neutrálny držiak	125 mm
Držiak ISO-kód	SVVCN 0808K07
Funkčná šírka L <sub>4</sub> neutrálny držiak	4 mm
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub> neutrálny držiak	15 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	72,5 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

---

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200

659957 200