


**Garant****SCMT 120408, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260750 HB7020
GTIN	4045197948502
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Lamač triesok	SS
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 120408
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočná rezná platnička na sústruženie