

Garant**SCMT 120404, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260748 HB7010-1
GTIN	4045197948465
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 500 m/min
Lamač triesok	SS
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HB7010-1
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 120404

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie