

**Garant****DNMG 150604 Wiper, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250659 HB7020
GTIN	4045197948571
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Typ	HB7020
Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	WSS
Posuv $f$	0,15 - 0,35 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150604

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie