

Garant**DNMG 150612 Wiper, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250765 HB7020
GTIN	4045197948748
Trieda položky	21G

Technický opis

Typ	HB7020
Uhlový Polomer	1,2 mm
Posuv f	0,3 - 0,45 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Lamač triesok	WSM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150612

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie