

Garant**CCMT 09T308 Wiper, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260153 HB7020
GTIN	4045197948878
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2 mm
Posuv f	0,15 - 0,3 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	P
Typ	HB7020
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	WSM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T308

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie