


**Garant****CCMT 120404 Wiper, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260159 HB7020
GTIN	4045197948885
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,15 - 0,3 mm/ot,
Typ	HB7020
Lamač triesok	WSM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hĺbka rezu $a_p$	0,4 - 2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120404

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie