

Garant**DNMG 150404, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250767 HB7020
GTIN	4045197949080
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Typ	HB7020
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	SM
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150404
Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie