

Garant**DNMG 150404, Typ: HB7010-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250767 HB7010-1
GTIN	4045197949073
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Lamač triesok	SM
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Typ	HB7010-1
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150404
Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie