

Garant**DNMG 150408, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250768 HB7020
GTIN	4045197949127
Trieda položky	21G

Technický opis

Typ	HB7020
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Lamač triesok	SM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150408
Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie