

Garant**DNMG 150412, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250869 HB7020
GTIN	4045197949219
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 300 m/min
Uhlový Polomer	1,2 mm
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	SG
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 6 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Typ	HB7020
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150412
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie