

Garant**Vodováha z ľahkého kovu s magnetom, Dĺžka: 800mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	467025 800
GTIN	4045197949325
Trieda položky	41H

Popis**Prevedenie:**

Silnostenný, eloxovaný hliníkový profil s veľmi vysokou pevnosťou v ohybe. Plochá a prizmatická meracia plocha na dokonalé nasmerovanie povrchov, rúr a hrán. Horizontálna vodováha bez hrán s efektom lupy na neskreslený pohľad na bublinu libely.

So **silnými trvalými magnetmi**.

Technický opis

Počet vodováh horizontálne	1
Najväčšia prípustná chyba v normálnej polohe	0,5 mm/m
Počet vodováh vertikálne	1
Najväčšia prípustná chyba pri meraní cez hlavu	0,75 mm/m
Dĺžka	800 mm
Prierez	24 × 55 mm
Magnet	Permanentný magnet
Prevedenie Meracia plocha	Prizmatická meracia plocha
Materiál krytu	Hliník
Druh produktu	Vodováha