

Garant**Polohovací upínací čap, Ød1×délka l1: 16X25mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370105 16X25
GTIN	4045197943781
Trieda položky	31E

Popis

Výhoda:

- Vďaka predpätiu pružiny nedochádza k preťaženiu vnútornej mechaniky, a tým k nízkemu opotrebovaniu.
- Tlmenie vibrácií a kmitania.
- Samočinné blokovanie, žiadne neúmyselné uvoľnenie v dôsledku vibrácií.
- Vysoká presnosť opakovania $\pm 0,03$ mm.
- Plochá konštrukčná výška.
- Jednoduchá obsluha.

Použitie:

Na rýchle upnutie, fixovanie, nastavenie, výmenu a zaistenie obrobkov, dosiek, prípravkov atď.

Materiál:

Oceľ na zošľachtenie, brunovaná

Technický opis

Prídržná sila	5 kN
Dĺžka l ₂	13,6 mm

Dĺžka l_3	10 mm
Rozmer cez steny $_2$	6 mm
Rozmer cez steny $_1$	30 mm
pre upínacie dosky $\pm 0,05$	20 mm
Druh produktu	Upínací čap