

Garant**Digitálne posuvné meradlo IP54 s dátovým výstupom, Rozsah merania: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412680 150
GTIN	4045197949349
Trieda položky	41A

Popis**Prevedenie:**

Digitálne posuvné meradlo IP54 s dátovým výstupom. **Lahko čitateľný, vysokokontrastný LCD displej s výškou číslic 11,5 mm.** Veľmi dlhá životnosť batérie vďaka modernému, energeticky úspornému meraciemu systému. Po 20 minútach sa systém automaticky prepne do úsporného režimu a opätovne sa aktivuje jednoduchým posunutím posuvníka. Nameraná hodnota a nulový bod sa zachovávajú. S funkciou Preset (predbežné nastavenie rozmeru). **Ergonomický kryt s ľahko uchopiteľným komponentom Haptoprene®.** Meracie plochy sú najjemnejšie lapované.

Výhoda:

- Ergonomická konštrukcia s úchopovým prvkom Santoprene®.
- Dlhá prevádzkyschopnosť.
- Veľký displej LCD s vysokým kontrastom s výškou číslic 11,5 mm.
- Nový moderný dizajn.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498948, rozhranie klávesnice č. 498963

Náhradný diel:

Kryt dátového výstupu č. 412237 veľ. D, držiak na batérie č. 412237 veľ. B.

Technický opis

Odčítanie	0,01 mm
-----------	---------

Odčítanie	0,0005 palec
Rozsah merania	0 - 150 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Hĺbkomer	rohový 3,7×1,3
Počet obsiahnutých batérií	1
Norma	ISO 13385
Kalibrácia	A1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,02 mm
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200

Príslušenstvo

Rozhranie klávesnice USB Typ G2	498963 G2
Pripojovací kábel Typ USB2	498948 USB2

Pripojovací kábel Typ R2	498948 R2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Skrutka na držiak hĺbkomeru	412236
Krytka pre posuvné meradlo Typ B	412237 B
Krytka pre posuvné meradlo Typ D	412237 D