

**Garant****Digitálny hĺbkomer IP67 s dátovým výstupom, Rozsah merania: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	418682 300
GTIN	4045197949745
Trieda položky	41A

**Popis****Prevedenie:**

**Veľký, vysokokontrastný LCD displej s výškou číslic 11,5 mm.** Veľmi dlhá životnosť batérie vďaka modernému, energeticky úspornému meraciemu systému. Po 20 minútach sa systém automaticky prepne do úsporného režimu a opätovne sa aktivuje jednoduchým posunutím posuvníka. Nameraná hodnota a nulový bod sa zachovávajú. Dvojjložkové puzdro s **povrchom z haptoprénu vhodným na uchopenie.** Meracie plochy sú najjemnejšie lapované. Meracia lišta vpredu s jemným tvrdeným meracím kolíkom Ø 1,5 mm, dlhým 5 mm. S funkciou Preset (predbežné nastavenie rozmeru).

**Funkcia:**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Prídavný mostík s dĺžkou 320 mm č. 418689, merací nastavtec pre meranie vzdialenosti č. 418630.

Dátový kábel č. 498948, rozhranie klávesnice č. 498963.

**Technický opis**

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozsah merania	0 - 300 mm

Počet obsiahnutých batérií	1
Dĺžka mostu	100 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,01 mm
Kalibrácia	A1
Prierez Meracej lišty	16×3,5 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Funkcia Preset	áno
Automatické odpojenie	áno
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Posuvný hĺbkomer

## Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021010 300
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021000 300

## Príslušenstvo

Rozhranie klávesniceUSB Typ G2	498963 G2
Pripojovací kábel Typ USB2	498948 USB2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032

Pripojovací kábel Typ R2	498948 R2
Prídavný mostík jednotlivý Dĺžka mostu 180	418744 180
Prídavný mostík jednotlivý Dĺžka mostu 260	418744 260
Prídavný mostík jednotlivý Dĺžka mostu 320	418744 320
Nadstavec na meranie vzdialeností Ø 4 mm	418630
Krytka pre posuvné meradlo Typ B	412237 B
Krytka pre posuvné meradlo Typ D	412237 D
Skrutka na držiak hlbkomeru	412236