

**Garant****Digitálne posuvné meradlo IP54 s dátovým výstupom, Rozsah merania: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412680 300
GTIN	4045197949363
Trieda položky	41A

**Popis****Prevedenie:**

Digitálne posuvné meradlo IP54 s dátovým výstupom. **Lahko čitateľný, vysokokontrastný LCD displej s výškou číslic 11,5 mm.** Veľmi dlhá životnosť batérie vďaka modernému, energeticky úspornému meraciemu systému. Po 20 minútach sa systém automaticky prepne do úsporného režimu a opätovne sa aktivuje jednoduchým posunutím posuvníka. Nameraná hodnota a nulový bod sa zachovávajú. S funkciou Preset (predbežné nastavenie rozmeru). **Ergonomický kryt s ľahko uchopiteľným komponentom Haptoprene®.** Meracie plochy sú najjemnejšie lapované. Bez hlbkomeru.

**Výhoda:**

- Ergonomická konštrukcia s úchopovým prvkom Santoprene®.
- Dlhá prevádzkyschopnosť.
- Veľký displej LCD s vysokým kontrastom s výškou číslic 11,5 mm.
- Nový moderný dizajn.

**Funkcia:**

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Dátový kábel č. 498948, rozhranie klávesnice č. 498963

**Náhradný diel:**

Kryt dátového výstupu č. 412237 veľ. D, držiak na batérie č. 412237 veľ. B.

**Technický opis**

Dĺžka meracích čelustí	64 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Kalibrácia	A1
Norma	ISO 13385
Počet obsiahnutých batérií	1
Odčítanie	0,0005 palec
Rozsah merania	0 - 300 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Odčítanie	0,01 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

## Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021000 300
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021010 300

## Príslušenstvo

Pripojovací kábel Typ R2	498948 R2
Pripojovací kábel Typ USB2	498948 USB2

Plastový box Typ MS300	412470 MS300
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Rozhranie klávesniceUSB Typ G2	498963 G2
Skrutka na držiak hĺbkomeru	412236
Krytka pre posuvné meradlo Typ B	412237 B
Krytka pre posuvné meradlo Typ D	412237 D