

**Garant****Predĺženie pre závitník s rýchloupínacím zariadením, Typ: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	338460 10
GTIN	4045197953179
Trieda položky	31M

**Popis****Prevedenie:**

- Dlhé vyhotovenie.
- Prenos krútiaceho momentu sa uskutočňuje cez štvorhran.
- Predný koniec predĺženia je vybavený prípravkom na rýchlu výmenu.
- Zadný koniec predĺženia vyhovuje norme DIN, takže predĺženie možno upnúť aj v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.

**Výhoda:**

- Časovo úsporná a opakovateľná výmena závitníkov pomocou spojky na rýchlu výmenu.
- Takmer ľubovoľná kombinácia predĺžení vďaka identickým priemerom  $D_3$ , príp. unášaciemu štvorhranu  $K_2$ .

**Použitie:**

Na rezanie závitov na neprístupných miestach, ako napr. na hlboko ležiacich výrezoch, výstupkoch, rušivých hranách na zariadeniach, extrémne hlboko ležiacich vnútorných závitoch alebo priamo na stenách odliatku.

**Vhodné pre:**

Upnutie v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.

**Technický opis**

pre $\varnothing$ stopky závitu $d_2$	12 mm
pre menovitý $\varnothing$ závitu $d_1$ DIN 374/376	M16
Predĺženie $\varnothing D_4$	20 mm
Predĺženie $L_3$	145 mm
Predĺženie $L_2$	45 mm
Predĺženie $\varnothing D_3$	12 mm
Predĺženie $K_2$	9 mm
Druh produktu	Predĺženie