

Garant**Vodorovný upínač variabilný, Typ: 70****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	376400 70
GTIN	4045197953322
Trieda položky	31M

Popis**Prevedenie:**

S vodorovnou nohou. Celá čierna poniklovaná s plnými nitmi. Ergonomická dvojzložková rukoväť. Poistka proti strate prítlačnej skrutky. Kompletne s čiernou poniklovanou prítlačnou skrutkou.

Výhoda:

Plynulá vyrovnávací funkcia rôznych výšok obrobku. Konštantne vysoké upínacie sily.

Technický opis

Upínacia sila	3000 N
maximálna výška upínania	60 mm
Prítlačná skrutka	M8×66 mm
automatické vyrovnanie výšky S	35 mm
Druh produktu	Vodorovný upínač