

Garant**Vodorovný upínač variabilný, Typ: 20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	376400 20
GTIN	4045197953308
Trieda položky	31M

Popis**Prevedenie:**

S vodorovnou nohou. Celá čierna poniklovaná s plnými nitmi. Ergonomická dvojzložková rukoväť. Poistka proti strate prítlačnej skrutky. Kompletne s čiernou poniklovanou prítlačnou skrutkou.

Výhoda:

Plynulá vyrovnávací funkcia rôznych výšok obrobku. Konštantne vysoké upínacie sily.

Technický opis

Prítlačná skrutka	M6×49 mm
maximálna výška upínania	35 mm
Upínacia sila	2000 N
automatické vyrovnanie výšky S	20 mm
Druh produktu	Vodorovný upínač