

**Garant****Ojnicový rýchlopínač variabilný, Typ: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	376410 25
GTIN	4045197953346
Trieda položky	31M

**Popis****Prevedenie:**

S vodorovnou nohou. Celá čierna poniklovaná s plnými nitmi. Ergonomická dvojzložková rukoväť. Poistka proti strate prítlačnej skrutky. Kompletne s čiernou poniklovanou prítlačnou skrutkou.

**Výhoda:**

Plynulá vyrovnávací funkcia rôznych výšok obrobku. Konštantne vysoké upínacie sily.

**Technický opis**

maximálna výška upínania	35 mm
Upínacia sila	3000 N
Prítlačná skrutka	M8x50 mm
automatické vyrovnanie výšky S	13 mm
Druh produktu	Ojnicová rychlopínka