

Garant**Ojnicový rýchlopínač variabilný, Typ: 15****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	376410 15
GTIN	4045197953339
Trieda položky	31M

Popis**Prevedenie:**

S vodorovnou nohou. Celá čierna poniklovaná s plnými nitmi. Ergonomická dvojzložková rukoväť. Poistka proti strate prítlačnej skrutky. Kompletne s čiernou poniklovanou prítlačnou skrutkou.

Výhoda:

Plynulá vyrovnávací funkcia rôznych výšok obrobku. Konštantne vysoké upínacie sily.

Technický opis

maximálna výška upínania	25 mm
Prítlačná skrutka	M6×37 mm
Upínacia sila	2000 N
automatické vyrovnanie výšky S	8 mm
Druh produktu	Ojnicová rychlopínka