

Garant**Univerzálny nôž s 2K-zložkovou rukoväťou s 3 čepeľami, 9 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	844920
GTIN	4045197673008
Trieda položky	81B

Popis**Prevedenie:**

Výsuvné/výsuvné čepele v presnom kovovom vedení, automaticky sa aretujú. Kvalitné čepele sú mimoriadne ostré a majú dlhú životnosť.

Štíhla a ergonomická **2-zložková rukoväť** pre výkonné práce a presné rezy. Ľahko uchopiteľný **haptoprérenový** plášť s jadrom z mimoriadne pevného a nárazuvzdorného polypropylénu.

Bezpečná práca, pretože aj pri mokrých alebo mastných rukách sa minimalizuje nebezpečenstvo pošmyknutia. Čepeľ sa automaticky zablokuje. S 3 odlamovacími čepeľami (č. 844910 sk. 10) 13-stupňová, **široká 9 mm**.

Technický opis

Hrúbka čepele	0,4 mm
Šírka čepele	9 mm
Počet oddeľovacích úrovní	13
Dĺžka noža bez čepele	145 mm
Dĺžka čepele	80 mm
Druh produktu	Rezací nôž

Príslušenstvo

844916 10

Súprava odlamovacích čepelí 10dielna, 9 mm, 30° špička
„experience“ Počet 10

Pomôcka na rezanie Dĺžka 600

845360 600

Zberný box, malý

845135

Sada odlamovacích čepelí 10-dielna, 9 mm „multisharp“
Počet 10

844917 10

Zberný box

845130

Súprava odlamovacích čepelí 10dielna, 9 mm „longlife“
Počet 10

844915 10

Sada odlamovacích čepelí, 10 kusov, 9 mm, 30° bod
„multisharp“ Počet 10

844918 10

Súprava odlamovacích čepelí 10dielna, 9 mm „experience“
Počet 10

844910 10